

Násada na paličku, prohnutá, Délka násady: 300mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	751900 300
GTIN	4028656485206
Třída artiklu	76D

Popis**Provedení:**

Ze dřeva bez suků, jakostní třída 1a. Rovně rostlé. Léta rovnoběžná s osou násady. Povrch je broušený na hladko a voskovaný.

Norma:

DIN 5135

Vhodné pro:

Kladiva s oválným okem dle DIN.

Upozornění:

Nevhodné pro kladiva č. 750125 a č. 750810.

Technický popis

Pro palice s hmotností	2 kg
Délka násady	300 mm
Druh produktu	Násada