

Násada na kladivo, Délka násady: 900mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 751700 900 |
| GTIN | 4028656582905 |
| Třída artiklu | 76D |

Popis

Provedení:

Ze dřeva bez suků, jakostní třída 1a. Rovně rostlé. Léta rovnoběžná s osou násady. Povrch je broušený na hladko a voskovaný. **rovný** tvar.

Norma:

DIN 5111 und DIN 5112.

Vhodné pro:

Kladiva s oválným okem dle DIN.

Upozornění:

Nevhodné pro kladiva č. 750125 a č. 750810.

Technický popis

| | |
|-------------------------|-----------|
| Délka násady | 900 mm |
| Norma | DIN 5112 |
| Pro kladiva s hmotností | 8 - 10 kg |
| Druh produktu | Násada |