



Servisní kufr na nářadí pojízdný



Údaje o objednávce

Artikové číslo	692902
GTIN	4045197375308
Třída artiklu	62G

Popis

Provedení:

Skořepiny kufru odolné proti nárazům, teplotě a působení kyselin jsou spojeny pomocí pevného hliníkového rámu s integrovanými sklopnými zámky a silnými samoaretovacími panty. S pogumovanou rukojetí.

Vnitřní vybavení:
>1 nástrojová tabule s 24 zásuvnými přihrádkami, 12 pryžovými oky a 1 kapsou na drobné díly na přední a zadní straně.
>1 miska na dno dělitelná včetně nástrojové tabule se 6 zásuvnými přihrádkami a 9 pryžovými oky jako kryt.
S pojezdem.

Upozornění:

Číselný zámek jako alternativa se dodává pod č. 692926 vel. 2.

Vlastnost kufru: schopen letecké přepravy

Vnitřní rozměr délka: 465 mm

Vnitřní rozměr šířka: 352 mm

Vnitřní rozměr výška: 215 mm

Hmotnost: 6 kg

Technický popis

Vnitřní rozměr šířka	352 mm
Hmotnost	6 kg
Vnitřní rozměr délka	465 mm

Vnitřní rozměr výška	215 mm
Materiál	PP
Způsob ukládání nástrojů	Zásuvné přihrádky
Zatížitelnost kufru	25 kg
Vlastnost kufru	schopen letecké přepravy
Druh produktu	Přepravní systém pro nástroje

Příslušenství

Ochranná rohož	692800
Teleskopická rukojeť	692911
Sada zámků se shodným zamykáním	692916
Vkládací miska se střední příčkou, 6 malými příčkami a víkem	692770
Tabule na nářadí, sada	692906
Sada číselných zámků Typ 2	692926 2