



Vodotěsný kufr „Explorer“, Typ: 2712



Údaje o objednávce

Artikové číslo	692930 2712
GTIN	8024482010779
Třída artiklu	64A

Popis

Provedení:

Extrémně pevný kufr z plastu odolného proti nárazům, vyplněný pěnovitou hmotou. Možnost uzamčení visacím zámkem č. 085830 – 085875. Průběžně vysoká síla stěny pro vysokou stabilitu. Tlakotěsný a chemicky rezistentní. Odolnost vůči teplotám od –33 do 90 °C. Verze Heavenly Delight se zvýšenou pevností a příznivou hmotností cca 30 % ve srovnání s předchozími modely.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro ochranu, balení a transport citlivých součástí a nástrojů.

Upozornění:

Mnoho dalších velikostí kufrů, variant vybavení a příslušenství k dodání na poptávku.

Technický popis

Maximální nosnost	15 kg
Vnější rozměr výška	143 mm

Technický list

Vnější rozměr šířka	270 mm
Vnější rozměr délka	316 mm
Vnitřní rozměr šířka	200 mm
Vnitřní rozměr délka	276 mm
Počet zámků	2
Vnitřní rozměr výška	120 mm
Hmotnost	1,3 kg
Objem	6,6 l
Ochranná třída IP	IP 67
Vlastnost kufru	nárazuvzdorný
Vlastnost kufru	stohovatelný
Vlastnost kufru	Schopen letecké přepravy
Druh produktu	Přepravní systém pro nástroje