



## Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 800Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	656500 800
GTIN	4000896025565
Třída artiklu	630

### Popis

#### Provedení:

Praktický a velmi kompaktní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. Extrémně vysoká přesnost utažení, neboť jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály a protože jsou díly podléhající opotřebení, jako tlačné pružiny, speciálně předběžně ošetřeny, resp. tříděny. Přepnutím ráčny je možné pravé i levé utahování.

S pevně zabudovanou **přepínací ráčnou pro utahování doprava a doleva.**

**Měrné jednotky:** Nm

#### Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

#### Použití:

Pro střední až větší série.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty **pouze při utahování doprava:  $\pm 2$  %.**

#### Údaje o použití:

##### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Upozornění:**

Kalibrace je možná pouze pro utahování doprava.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

## Technický popis

Ukazatel	analogová
Maximální utahovací moment	800 Nm
Hmotnost	9000 g
Upínací 4hran	3/4 palec
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Dělení stupnice, 1 dílek =	2,5 Nm
Rozsah utahovacích momentů	300 - 800 Nm
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l <sub>3</sub> ]	1182 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Celková délka L	1283 mm
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická

Druh produktu

Momentový klíč

**Služby**

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm

020020 1000

KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm

020010 1000