



Vodotěsný kufr „Explorer“, Typ: 7630



Údaje o objednávce

Artikové číslo	692930 7630
GTIN	8024482008806
Třída artiklu	64A

Popis

Provedení:

Extrémně pevný kufr z plastu odolného proti nárazům, vyplněný pěnovitou hmotou. Možnost uzamčení visacím zámkem č. 085830 – 085875. Průběžně vysoká síla stěny pro vysokou stabilitu. Tlakotěsný a chemicky rezistentní. Odolnost vůči teplotám od –33 do 90 °C.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro ochranu, balení a transport citlivých součástí a nástrojů.

Upozornění:

Mnoho dalších velikostí kufrů, variant vybavení a příslušenství k dodání na poptávku.

Technický popis

Vnější rozměr šířka	560 mm
Vnitřní rozměr šířka	485 mm
Objem	113,1 l
Počet zámků	7
Hmotnost	16,4 kg

Technický list

Vnitřní rozměr délka	765 mm
Vnější rozměr výška	355 mm
Vnější rozměr délka	860 mm
Počet postranních madel	2
Maximální nosnost	81,8 kg
Počet koleček	2
Vnitřní rozměr výška	305 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Vlastnost kufru	nárazuvzdorný
Vlastnost kufru	stohovatelný
Vlastnost kufru	Schopen letecké přepravy
Druh produktu	Přepravní systém pro nástroje