



Momentový klíč s přepínatelnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 400Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	656500 400
GTIN	4000896025466
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Praktický a velmi kompaktní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. Extrémně vysoká přesnost utažení, neboť jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály a protože jsou díly podléhající opotřebení, jako tlačné pružiny, speciálně předběžně ošetřeny, resp. tříděny. Přepnutím ráčny je možné pravé i levé utahování.

S pevně zabudovanou **přepínací ráčnou pro utahování doprava a doleva.**

Měrné jednotky: Nm

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty **pouze při utahování doprava: $\pm 2\%$.**

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Kalibrace je možná pouze pro utahování doprava.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	5100 g
Ukazatel	analogová
Maximální utahovací moment	400 Nm
Upínací 4hran	3/4 palec
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Dělení stupnice, 1 dílek =	2,5 Nm
Rozsah utahovacích momentů	100 - 400 Nm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Feedback	s vypínáním
Přepínatelné rozlišení	Nm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Měření	Krouticí moment
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	701 mm
Celková délka L	802 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická

Druh produktu

Momentový klíč

SlužbyKalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment
400 Nm

020010 400

Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací
moment 1000 Nm

020020 1000