

**Bit pro 6hran, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 profil Hex-Plus s otvorem, 6hran: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	674244 6
GTIN	4013288094346
Třída artiklu	63H

**Popis****Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

6hranný profil s otvorem pro šrouby s vnitřním 6hranem s pojistným kolíkem.

**Použití:**

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Materiál:**

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

**Technický popis**

6hran	6 mm
Celková délka	89 mm
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Označení výrobce	840/4 Z Hex-Plus BO
Unášecí profil	6-hranný šroubovák s otvorem
Druh produktu	Bitový nástroj