



Momentový klíč bez nastavců, Maximální utahovací moment: 200Nm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	656510 200
GTIN	4000896026135
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Praktický a velmi kompaktní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. Extrémně vysoká přesnost utažení, neboť jsou použity výhradně vysoce kvalitní materiály a protože jsou díly podléhající opotřebení, jako tlačné pružiny, speciálně předběžně ošetřeny, resp. tříděny. Přepnutím ráčny je možné pravé i levé utahování.

Základní přístroj s **nástrčným 4-hranem** (bez nástrčného nástroje).

Vhodné nástrčné nástroje č. 657582 – 657950.

Měrné jednotky: Nm

Funkce:

Klíč uvolňuje „se signálem“ (zřetelně slyšitelným a hmatatelným) a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Ze zobrazené hodnoty **pouze při utahování doprava: $\pm 2\%$** .

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Kalibrace je možná pouze pro utahování doprava.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	1050 g
Maximální utahovací moment	200 Nm
Ukazatel	analogová
Upínání pro nástrčný nástroj	14×18 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±2 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 Nm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 Nm
Měření	Krouticí moment
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	438 mm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Norma	DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	476,5 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	38,5 mm
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Celková délka L	510 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický

Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400
Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000

Příslušenství

Nástrčná ráčna úzká s níže uloženým přepínačem Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657640 2-1/2
Nástrčná ráčna úzká s níže uloženým přepínačem Typ hnací 4hran 2-3/8 palec	657640 2-3/8