

Box na nářadí z ocelového plechu, Typ: 5/530



Údaje o objednávce

Artikové číslo	693460 5/530
GTIN	8716736000208
Třída artiklu	66K

Popis

Provedení:

Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující). Víko upevněno pomocí průchozího kování.

Z 0,6 mm ocelového plechu.

Lakování:

Box celý v modrém, práškově nanášený lak.

Technický popis

Vnější rozměr délka	530 mm
Vnější rozměr šířka	200 mm
Provedení	5-dílné
Vnější rozměr výška	200 mm
Hmotnost	5,3 kg
Druh produktu	Převážný systém pro nástroje

Příslušenství

Cylindrický zámek standardní kvalitarůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085860 50
Sada cylindrických zámků4dílná se stejným zamykáním každé sady Ø pouzdra 40 mm	085865 40
Zámek na číselnou kombinaci s vysokým třmenem Ø pouzdra 50 mm	085832 50
Cylindrický zámekrůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085890 50
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenemshodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085876 40
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085830 40
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenemrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Cylindrický zámekrůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085880 50
Přesný cylindrický zámekrůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085850 50
Visací zámek ALUTITANrůzné klíče Ø pouzdra 50 mm	085868 50
Přesný cylindrický zámekrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085855 40
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 50 mm	085831 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085885 40
Cylindrický zámek s vysokým třmenemrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085882 40
Cylindrický zámek s vysokým třmenemrůzné klíče Ø pouzdra 40 mm	085866 40
Přesný cylindrický zámekshodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085870 50