

**Bit plochý, 1/4 palce E 6,3, Šířka břitu / celková délka: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	674260 4
GTIN	4013288191779
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Technický popis

Tloušťka břitu	0,8 mm
Šířka břitu	4 mm
Celková délka	50 mm
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Označení výrobce	800/4 Z
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj