

**Momentový klíč s nastavovací stupnicí, Maximální utahovací moment: 140Nm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657235 140    |
| GTIN           | 4560138448113 |
| Třída artiklu  | 66F           |

**Popis****Provedení:**

Jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení. S přepínatelnou hlavou ráčny a 4-hranem pro nástrčné klíče.

**Měrné jednotky:** Nm. S rukojetí z umělé pryskyřice.

**Funkce:**

Při dosažení nastavené hodnoty klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

**Použití:**

Pro střední a velké série.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

**Technický popis**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Maximální utahovací moment | 140 Nm |
|----------------------------|--------|

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Upínací 4hran  | 1/2 palec                        |
| Hmotnost   | 750 g                            |
| Ukazatel   | analogová                        |
| Přesnost měření utahovacího momentu                                | ±3 %                             |
| Nastavení utažení  | Utahování doprava                |
| Dělení stupnice, 1 dílek =   | 1 Nm                             |
| Rozsah utahovacích momentů   | 30 - 140 Nm                      |
| Přepínatelné rozlišení   | Nm                               |
| Princip vypínání   | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání                              | nastavitelný                     |
| Celková délka L  | 400 mm                           |
| Norma  | DIN EN ISO 6789                  |
| Měření   | Krouticí moment                  |
| Feedback   | s vypínáním                      |
| Typ připojení  | Hnací čtyřhran (pro ráčnu)       |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [L <sub>3</sub> ] | 318 mm                           |
| Nastavení hodnoty vypínání   | s nastavovací stupnicí           |
| Kalibrování  | O1                               |
| Protokol o zkoušce   | Zkušební protokol výrobce        |
| Data lze protokolovat  | ne                               |
| Měřicí technika  | mechanická                       |
| Signalizace spuštění   | akustický                        |
| Signalizace spuštění   | dotykový                         |
| Druh produktu  | Momentový klíč                   |

## Služby

|  |             |
|--|-------------|
| Kalibrace DAKKSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm | 020020 1000 |
| KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm      | 020010 400  |

