

Garant**Palička s nylonovými vložkami a hliníkovou střední částí, Ø hlavy kladiva: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754160 27
GTIN	4045197680464
Třída artiklu	71D

Popis**Provedení:**

Silná kovová střední část s násadou kladiva z hikorového dřeva, s nylonovým ochranným pouzdem násady a kruhovým klínkem. Nylonové vložky, odolné proti nárazu a opotřebení, jsou spojeny pomocí upevňovacího systému s dvojitým účinkem se střední částí.

Střední část z hliníku, černě eloxovaná.

Výhoda:

Hliníková střední část = výrazné snížení hmotnosti. Umožňuje pracovat a současně šetří zápěstí.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.

Technický popis

Hmotnost	0,2 kg
Délka hlavy s vložkami	81 mm
Délka násady	300 mm
Ø hlavy kladiva	27 mm
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrém násady
a kruhovým klínkem Délka násady 300 mm

751650 300

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 27 mm

754180 27