



## Plastové kladivo s vložkami z polyuretanu, Ø hlavy kladiva: 27mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	754200 27
GTIN	4013288001504
Třída artiklu	73C

### Popis

#### Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrém na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.

S netříštivými, proti otěru odolnými vložkami z **polyuretanu** (rezavě hnědé).

#### Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

#### Náhradní díl:

Náhradní polyuretanová vložka viz č. 754300; náhradní násada viz č. 754400.

### Technický popis

Ø pouzdra	27 mm
Délka násady	265 mm
Délka hlavy s vložkami	90 mm
Ø hlavy kladiva	27 mm
Hmotnost	0,276 kg
Materiál držadla	Jasan
Řada	102
Materiál vložky	Uretan, středně tvrdá
Označení výrobce	102

Bez zpětného rázu	ne
Nástavce lze kombinovat	ano
Druh produktu	Kladivo

## Příslušenství

Náhradní vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 27 mm	754600 27
Náhradní polyuretanová vložka Ø hlavy kladiva 27 mm	754300 27
Jasanová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy kladiva 27 mm	754400 27