



Plastové kladivo s vložkami z polyuretanu, Ø hlavy kladiva: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754200 32
GTIN	4013288001511
Třída artiklu	73C

Popis

Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrém na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.

S netříštivými, proti otěru odolnými vložkami z **polyuretanu** (rezavě hnědé).

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní polyuretanová vložka viz č. 754300; náhradní násada viz č. 754400.

Technický popis

Materiál držadla	Jasan
Ø pouzdra	32 mm
Délka násady	280 mm
Ø hlavy kladiva	32 mm
Hmotnost	0,374 kg
Délka hlavy s vložkami	95 mm
Řada	102
Materiál vložky	Uretan, středně tvrdá
Označení výrobce	102

Bez zpětného rázu	ne
Nástavce lze kombinovat	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 32 mm	754600 32
Jasanová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy kladiva 32 mm	754400 32
Náhradní polyuretanová vložka Ø hlavy kladiva 32 mm	754300 32