

**Garant****Palička s nylonovými vložkami a hliníkovou střední částí, Ø hlavy kladiva: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754160 40
GTIN	4045197680488
Třída artiklu	71D

**Popis****Provedení:**

Silná kovová střední část s násadou kladiva z hikorového dřeva, s nylonovým ochranným pouzdrům násady a kruhovým klínkem. Nylonové vložky, odolné proti nárazu a opotřebení, jsou spojeny pomocí upevňovacího systému s dvojitým účinkem se střední částí.

Střední část z hliníku, černě eloxovaná.

**Výhoda:**

Hliníková střední část = výrazné snížení hmotnosti. Umožňuje pracovat a současně šetří zápěstí.

**Použití:**

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

**Náhradní díl:**

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.

**Technický popis**

Délka hlavy s vložkami	105 mm
Ø hlavy kladiva	40 mm
Hmotnost	0,354 kg
Délka násady	320 mm
Druh produktu	Kladivo

---

## Příslušenství

Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrém násady  
a kruhovým klínkem Délka násady 320 mm

751650 320

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 40 mm

754180 40