



## Plastové kladivo s vložkami z polyuretanu, Ø hlavy kladiva: 40mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	754200 40
GTIN	4013288001535
Třída artiklu	73C

### Popis

#### Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrém na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.

S netříštivými, proti otěru odolnými vložkami z **polyuretanu** (rezavě hnědé).

#### Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

#### Náhradní díl:

Náhradní polyuretanová vložka viz č. 754300; náhradní násada viz č. 754400.

### Technický popis

Materiál držadla	Jasan
Hmotnost	0,656 kg
Ø hlavy kladiva	40 mm
Délka násady	320 mm
Ø pouzdra	40 mm
Délka hlavy s vložkami	110 mm
Řada	102
Materiál vložky	Uretan, středně tvrdá
Označení výrobce	102

Bez zpětného rázu	ne
Nástavce lze kombinovat	ano
Druh produktu	Kladivo

## Příslušenství

Náhradní vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 40 mm	754600 40
Jasanová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy kladiva 40 mm	754400 40
Náhradní polyuretanová vložka Ø hlavy kladiva 40 mm	754300 40