



Plastové kladivo s vložkami z polyuretanu, Ø hlavy kladiva: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754200 50
GTIN	4013288001542
Třída artiklu	73C

Popis

Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrém na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.

S netříštivými, proti otěru odolnými vložkami z **polyuretanu** (rezavě hnědé).

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní polyuretanová vložka viz č. 754300; náhradní násada viz č. 754400.

Technický popis

Hmotnost	0,905 kg
Délka násady	340 mm
Materiál držadla	Jasan
Délka hlavy s vložkami	115 mm
Ø pouzdra	50 mm
Ø hlavy kladiva	50 mm
Řada	102
Materiál vložky	Uretan, středně tvrdá
Označení výrobce	102

Bez zpětného rázu	ne
Nástavce lze kombinovat	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Jasanová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy kladiva 50 mm	754400 50
Náhradní polyuretanová vložka Ø hlavy kladiva 50 mm	754300 50
Náhradní vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 50 mm	754600 50