



Plastové kladivo s vložkami Cellidor, Ø hlavy kladiva: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754500 22
GTIN	4013288001139
Třída artiklu	73C

Popis

Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrém na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.

S rázuvzdornými vložkami z materiálu **Cellidor** (žluté).

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložka Cellidor viz č. 754600; náhradní násada viz č. 754400.

Technický popis

Délka násady	250 mm
Hmotnost	0,193 kg
Ø pouzdra	22 mm
Ø hlavy kladiva	22 mm
Materiál držadla	Jasan
Délka hlavy s vložkami	75 mm
Řada	100
Materiál vložky	Cellidor, žlutá, tvrdá
Označení výrobce	100

Bez zpětného rázu	ne
Nástavce lze kombinovat	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní polyuretanová vložka Ø hlavy kladiva 22 mm	754300 22
Náhradní vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 22 mm	754600 22
Jasanová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy kladiva 22 mm	754400 22