



Plastové kladivo s vložkami Cellidor, Ø hlavy kladiva: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754500 32
GTIN	4013288001153
Třída artiklu	73C

Popis

Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrém na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.

S rázuvzdornými vložkami z materiálu **Cellidor** (žluté).

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložka Cellidor viz č. 754600; náhradní násada viz č. 754400.

Technický popis

Materiál držadla	Jasan
Délka hlavy s vložkami	95 mm
Délka násady	280 mm
Ø hlavy kladiva	32 mm
Ø pouzdra	32 mm
Hmotnost	0,374 kg
Řada	100
Materiál vložky	Cellidor, žlutá, tvrdá
Označení výrobce	100

Bez zpětného rázu	ne
Nástavce lze kombinovat	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Jasanová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy kladiva 32 mm	754400 32
Náhradní polyuretanová vložka Ø hlavy kladiva 32 mm	754300 32
Náhradní vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 32 mm	754600 32