

**Garant****Palička s nylonovými vložkami a ocelovou střední částí, Ø hlavy kladiva: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754120 27
GTIN	4045197680419
Třída artiklu	71D

**Popis****Provedení:**

Silná kovová střední část s násadou kladiva z hikorového dřeva, s nylonovým ochranným pouzdem násady a kruhovým klínkem. Nylonové vložky, odolné proti nárazu a opotřebení, jsou spojeny pomocí upevňovacího systému s dvojitým účinkem se střední částí. Ocelová střední část.

**Použití:**

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

**Náhradní díl:**

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.

**Technický popis**

Hmotnost	0,269 kg
Délka hlavy s vložkami	81 mm
Délka násady	300 mm
Ø hlavy kladiva	27 mm
Druh produktu	Kladivo

## Příslušenství

Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrém násady a kruhovým klínkem Délka násady 300 mm

751650 300

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 27 mm

754180 27