

**Plastové kladivo s vložkami Cellidor, Ø hlavy kladiva: 40mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 754500 40 |
| GTIN | 4013288001177 |
| Třída artiklu | 73C |

Popis**Provedení:**

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrém na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.

S rázuvzdornými vložkami z materiálu **Cellidor** (žluté).

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložka Cellidor viz č. 754600; náhradní násada viz č. 754400.

Technický popis

| | |
|------------------------|------------------------|
| Ø pouzdra | 40 mm |
| Délka hlavy s vložkami | 110 mm |
| Materiál držadla | Jasan |
| Hmotnost | 0,656 kg |
| Ø hlavy kladiva | 40 mm |
| Délka násady | 320 mm |
| Řada | 100 |
| Materiál vložky | Cellidor, žlutá, tvrdá |
| Označení výrobce | 100 |

| | |
|-------------------------|---------|
| Bez zpětného rázu | ne |
| Nástavce lze kombinovat | ano |
| Druh produktu | Kladivo |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Jasanová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy kladiva 40 mm | 754400 40 |
| Náhradní vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 40 mm | 754600 40 |
| Náhradní polyuretanová vložka Ø hlavy kladiva 40 mm | 754300 40 |