

Garant**Palička s nylonovými vložkami a ocelovou střední částí, Ø hlavy kladiva: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754120 32
GTIN	4045197680426
Třída artiklu	71D

Popis**Provedení:**

Silná kovová střední část s násadou kladiva z hikorového dřeva, s nylonovým ochranným pouzdem násady a kruhovým klínkem. Nylonové vložky, odolné proti nárazu a opotřebení, jsou spojeny pomocí upevňovacího systému s dvojitým účinkem se střední částí. Ocelová střední část.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.

Technický popis

Délka násady	300 mm
Hmotnost	0,357 kg
Ø hlavy kladiva	32 mm
Délka hlavy s vložkami	87 mm
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrém násady a kruhovým klínkem Délka násady 300 mm

751650 300

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 32 mm

754180 32