

Náhradní vložka pro nástroje, Typ: 910



Údaje o objednávce

Artikové číslo	693475 910
GTIN	2050001021830
Třída artiklu	66K

Popis

Lakování:

RAL 7001 stříbřitě šedý, **práškově nanášený lak.**

Délka vložky: 870 mm

Šířka vložky: 170 mm

Výška vložky: 50 mm

Technický popis

Délka vložky	870 mm
Šířka vložky	170 mm
Výška vložky	50 mm
Druh produktu	Skladový box

Příslušenství

Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Sada cylindrických zámků 4dílná se stejným zamykáním každé sady Ø pouzdra 40 mm	085865 40
Cylindrický zámek standardní kvalita různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085860 50
Přesný cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085855 40

Zámek na číselnou kombinaci s vysokým třmenem Ø pouzdra 50 mm	085832 50
Cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085890 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085885 40
Cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085866 40
Cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085882 40
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem shodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085876 40
Cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085880 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085830 40
ALUTITAN visací zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085868 50
Přesný cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085850 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 50 mm	085831 50
Přesný cylindrický zámek shodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085870 50