



Bit „HF“ pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 s přídržnou funkcí, Profil Torx®: TX25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	674255 TX25
GTIN	4013288106926
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Jednodílné, to znamená stopka a čepel z jednoho kusu. Stopky dle pro přímé upínání do strojních šroubováků.

Kónický profil Torx® „HF“ přidržuje spolehlivě všechny šrouby Torx®. Barevně označen zlatavým povlakem povrchu. Vel. TX40 s průchozí 6-hrannou čepelí.

Použití:

Přídržná funkce pro optimální nasazování a utahování šroubů Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Celková délka: 50 mm

Technický popis

Celková délka	50 mm
Profil Torx®	TX25
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Označení výrobce	867/4 TORX® HF
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Bitový nástroj

