

**Garant****Palička s nylonovými vložkami a ocelovou střední částí, Ø hlavy kladiva: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754120 40
GTIN	4045197680433
Třída artiklu	71D

**Popis****Provedení:**

Silná kovová střední část s násadou kladiva z hikorového dřeva, s nylonovým ochranným pouzdem násady a kruhovým klínkem. Nylonové vložky, odolné proti nárazu a opotřebení, jsou spojeny pomocí upevňovacího systému s dvojitým účinkem se střední částí. Ocelová střední část.

**Použití:**

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

**Náhradní díl:**

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180 a náhradní násada pod č. 751650.

**Technický popis**

Hmotnost	0,578 kg
Délka násady	320 mm
Délka hlavy s vložkami	105 mm
Ø hlavy kladiva	40 mm
Druh produktu	Kladivo

## Příslušenství

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 40 mm

754180 40

Násada z hikorového dřeva s ochranným pouzdrům násady  
a kruhovým klínkem Délka násady 320 mm

751650 320