



Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 22mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754700 22
GTIN	7610733003433
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).

S násadou z amerického hikorového dřeva.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

Technický popis

Délka hlavy s vložkami	75 mm
Délka násady	250 mm
Celková délka	270 mm
Materiál pouzdra	ocel
Ø hlavy kladiva	22 mm
Materiál držadla	Hikorové dřevo

Hmotnost	0,167 kg
Materiál vložky	Nylon, bílá
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Hikorová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy 22 mm	754840 22
Náhradní nylonová vložkaVypouklé Ø hlavy kladiva 22 mm	754730 22
Náhradní nylonová vložkaplochá Ø hlavy kladiva 22 mm	754720 22