



## Plastové kladivo s vložkami z polyuretanu, Ø hlavy kladiva: 22mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	754200 22
GTIN	4013288001498
Třída artiklu	73C

### Popis

#### Provedení:

Silná, těžká středová část z oceli s ochranným pouzdrém na násadu a vložkami odolnými proti rázu. S prohnutou násadou.

S netříštivými, proti otěru odolnými vložkami z **polyuretanu** (rezavě hnědé).

#### Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

#### Náhradní díl:

Náhradní polyuretanová vložka viz č. 754300; náhradní násada viz č. 754400.

### Technický popis

Délka násady	250 mm
Materiál držadla	Jasan
Ø pouzdra	22 mm
Hmotnost	0,193 kg
Ø hlavy kladiva	22 mm
Délka hlavy s vložkami	75 mm
Řada	102
Materiál vložky	Uretan, středně tvrdá
Označení výrobce	102

Bez zpětného rázu	ne
Nástavce lze kombinovat	ano
Druh produktu	Kladivo

## Příslušenství

Náhradní vložka Cellidor Ø hlavy kladiva 22 mm	754600 22
Jasanová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy kladiva 22 mm	754400 22
Náhradní polyuretanová vložka Ø hlavy kladiva 22 mm	754300 22