

Garant**Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	700940 200
GTIN	4045197416971
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným **povrchem** Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Hodnoty při stříhu středně tvrdého drátu do Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	ozubené
Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromovaný
Nejiskřící	ne

Druh produktu

Multifunkční kleště