



Silové kombinované kleště, chromované, s opláštěnou rukojetí, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	700400 200
GTIN	4003773043089
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do \varnothing	2,2 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do \varnothing	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromovaný
Nejiskřící	ne

Druh produktu

Multifunkční kleště