

## Box na nářadí z ocelového plechu „Robust“, Typ: 5/530



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	693465 5/530
GTIN	2050001021779
Třída artiklu	66K

### Popis

#### Provedení:

Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující). Víko upevněno pomocí průchozího kování.

**Zvlášť silné provedení, částečně z ocelového plechu tloušťka 0,9 mm.**

#### Lakování:

Box celý v modrém práškově nanášeném laku.

### Technický popis

Vnější rozměr šířka	200 mm
Vnější rozměr délka	530 mm
Provedení	5-dílné
Vnější rozměr výška	200 mm
Hmotnost	6,3 kg
Druh produktu	Převážný systém pro nástroje

### Příslušenství

Přesný cylindrický zámeckshodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085870 50
Zámek na číselnou kombinaci s vysokým třmenem Ø pouzdra 50 mm	085832 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085830 40
Přesný cylindrický zámeckshodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085876 40
Přesný cylindrický zámeckshodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085885 40
Cylindrický zámeckshodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085882 40
Cylindrický zámeckshodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085880 50
Přesný cylindrický zámeckshodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085855 40
Visací zámeckshodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085868 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 50 mm	085831 50
Přesný cylindrický zámeckshodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085850 50
Cylindrický zámeckshodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085860 50
Sada cylindrických zámeckshodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085865 40
Cylindrický zámeckshodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085866 40
Cylindrický zámeckshodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085890 50