



Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 35mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754700 35
GTIN	7610733003464
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).

S násadou z amerického hikorového dřeva.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

Technický popis

Hmotnost	0,466 kg
Materiál držadla	Hikorové dřevo
Délka násady	295 mm
Délka hlavy s vložkami	105 mm
Ø hlavy kladiva	35 mm
Materiál pouzdra	ocel

Celková délka	330 mm
Materiál vložky	Nylon, bílá
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Hikorová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy 35 mm	754840 35
Náhradní nylonová vložkaplochá Ø hlavy kladiva 35 mm	754720 35
Náhradní nylonová vložkavypouklé Ø hlavy kladiva 35 mm	754730 35