

**Momentový klíč základní přístroj, Maximální utahovací moment: 35Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657500 35
GTIN	4045197566430
Třída artiklu	62E

**Popis****Provedení:**

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. **Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.**

Bez nástrčného nástroje (základní model); vhodné nástrčné nástroje viz č. 657582 – 657590.

**Funkce:**

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

**Použití:**

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Zvláštní příslušenství:**

Stavěcí klíč č. 657520.

**Technický popis**

Maximální utahovací moment	35 Nm
----------------------------	-------

Hmotnost	250 g
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Rozsah utahovacích momentů	7 - 35 Nm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Norma	DIN EN ISO 6789
Přepínatelné rozlišení	Nm
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Měření	Krouticí moment
Celková délka L	180 mm
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový klíč

## Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
	020190 1000

Kalibrace DAkKS a nastavení Momentový klíč bez stupnice  
Maximální utahovací moment 1000 Nm

## Příslušenství

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-3/8 palec 657582 1-3/8

Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-3/8 palec 657630 1-3/8

Klíč pro nastavení momentu 657520

Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-1/2 palec 657630 1-1/2

Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-1/4 palec 657630 1-1/4

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/2 palec 657582 1-1/2

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/4 palec 657582 1-1/4

Zkoušečka kroutícího momentu pro momentové  
klíče „SmartCheck“ Maximální utahovací moment 10 Nm 654650 10

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“  
Maximální utahovací moment 60 Nm 654460 60