

**Silové kombinované kleště, leštěné, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	700440 180
GTIN	4003773033134
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	180 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	černě atramentované, hlava leštěná
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště

