



Nástrčná ráčna s přepínáním, Typ hnací 4hran: 2-3/4palec



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657600 2-3/4 |
| GTIN | 4018754034543 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Zápustkově kované; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Nástrčná ráčna přepínatelná.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

Technický popis

| | |
|---------------------|------------------|
| Výška v | 32 mm |
| Trvalé zatížení | 400 Nm |
| Šířka b | 50 mm |
| Nástrčná stopka | 14×18 mm |
| Počet břitů | 60 |
| Upínací 4hran | 3/4 palec |
| Rozteč S | 25 mm |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj |
| Přepínatelná ráčna | ano |
| Ráčna s vyhazovačem | ne |
| Druh produktu | Ráčna |