

**Momentový klíč základní přístroj, Maximální utahovací moment: 80Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657500 80
GTIN	4045197566447
Třída artiklu	62E

**Popis****Provedení:**

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. **Utahování doleva přeštrčením nástrčných nástrojů.**

Bez nástrčného nástroje (základní model); vhodné nástrčné nástroje viz č. 657582 – 657590.

**Funkce:**

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

**Použití:**

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Zvláštní příslušenství:**

Stavěcí klíč č. 657520.

**Technický popis**

Hmotnost	310 g
----------	-------

Maximální utahovací moment	80 Nm
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Rozsah utahovacích momentů	10 - 80 Nm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Přepínatelné rozlišení	Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Celková délka L	240 mm
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový klíč

## Služby

Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
	020190 1000

Kalibrace DAkkS a nastavení Momentový klíč bez stupnice  
Maximální utahovací moment 1000 Nm

### Příslušenství

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657582 1-3/8
Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657630 1-1/4
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657630 1-1/2
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657630 1-3/8
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657582 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657582 1-1/2
Klíč pro nastavení momentu	657520