



Sada přesných kleští na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější kroužky, Počet kleští: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	700155 8
GTIN	4003773050131
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované, hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované, zasazené a zalisované do korpusu kleští. Kleště černěné, hlava broušená, rukojeti potažené plastem.

Kloub kleští na vnější kroužky s **integrovanou otevírací pružinou**.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Rozsah dodávky:

Po 1 kleští na pojistné kroužky č. 719790 vel. J1; J2; J11; J21.

Po 1 kleští na pojistné kroužky č. 719890 vel. A1; A2; A11; A21.

Upozornění:

Sortiment bez kufru viz č. 700156 vel. 8

Technický popis

Na vnější pojistné kroužky Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
Celková maximální délka kleští na vnější pojistné kroužky	130; 140; 175; 185 mm
Ø hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky	1,25; 1,8 mm
Celková maximální délka kleští na vnitřní pojistné kroužky	130; 140; 170; 180 mm
Ø hrotů kleští na vnější pojistné kroužky	1,25; 1,8 mm
Počet kleští	8
Na vnitřní pojistné kroužky Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek zalomený
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek rovný
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek rovný
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek zalomený
Uložení v	plastový kufr
Norma	DIN 5254 A a B
Norma	DIN 5256 C a D
Druh produktu	Kleste na pojistné kroužky

Příslušenství

Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J11	719790 J11
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ A11	719890 A11
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J2	719790 J2
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ A21	719890 A21
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J1	719790 J1
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ A1	719890 A1
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ A2	719890 A2
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J21	719790 J21