

Montážní kufr z ocelového plechu, Typ: 830



Údaje o objednávce

Artikové číslo	693470 830
GTIN	2050001021793
Třída artiklu	66K

Popis

Provedení:

Ocelový plech o tloušťce 1 mm se zalisovanými vroubkami. 2 madla a zarážka víčka. Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující).

Lakování:

RAL 7001 stříbřitě šedý, **práškově nanášený lak.**

Vnější rozměr délka: 830 mm

Vnější rozměr šířka: 440 mm

Vnější rozměr výška: 340 mm

Délka vložky: 790 mm

Šířka vložky: 170 mm

Výška vložky: 50 mm

Technický popis

Délka vložky	790 mm
Vnější rozměr šířka	440 mm
Vnější rozměr výška	340 mm
Šířka vložky	170 mm
Výška vložky	50 mm

Vnější rozměr délka	830 mm
Hmotnost	21 kg
Druh produktu	Přepravní systém pro nástroje

Příslušenství

ALUTITAN visací zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085868 50
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085885 40
Cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085890 50
Sada cylindrických zámků 4dílná se stejným zamykáním každé sady Ø pouzdra 40 mm	085865 40
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 40 mm	085830 40
Přesný cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085855 40
Cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085866 40
Zámek s číselnými kombinacemi Ø pouzdra 50 mm	085831 50
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Cylindrický zámek standardní kvalita různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085860 50
Cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085880 50
Cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085882 40
Přesný cylindrický zámek různé klíče Ø pouzdra 50 mm	085850 50
Přesný cylindrický zámek shodné klíče Ø pouzdra 50 mm	085870 50
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem shodné klíče Ø pouzdra 40 mm	085876 40
Zámek na číselnou kombinaci s vysokým třmenem Ø pouzdra 50 mm	085832 50