

**Silové kombinované kleště, leštěné, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	700440 200
GTIN	4003773039679
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Vysoký střižný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

**Technický popis**

Celková délka	200 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2,2 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	černě atramentované, hlava leštěná
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště

