

**Sada kleští na elektroniku 4dílná, Počet kleští: 4****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	700160 4
GTIN	2050001661203
Třída artiklu	76A

**Popis****Provedení:**

Obě části kleští jsou vzájemně přesně propojeny díky pečlivě vyrobeným otvorům a broušeným plochám. Štípací kleště mají lehce stříhavý řez. S otevírací pružinou a ergonomicky tvarovanými rukojeťmi pro bezpečné a pohodlné ovládání.

**Materiál:**

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s antireflexní fosfátovanou vrstvou.

**Rozsah dodávky:**

1 stranové štípací kleště na elektroniku č. 726680 (úzká hlava – 9,5 mm): vel. 130  
1 šikmé štípací kleště na elektroniku č. 726700 (normální hlava – 13,5 mm): vel. 130  
1 ploché kleště na elektroniku č. 727140: Vel. 135  
1 ostré kleště na elektroniku č. 727160: Vel. 145  
Řezná fazetka: Bez fazetky

**Technický popis**

Počet kleští	4
Řezná fazetka	Bez fazetky

## Příslušenství

Stranové štípací kleště pro elektroniku, hladký řez, silnější  
břity celková délka 130 mm

726700 130

Stranové štípací kleště pro elektroniku, úzké provedení  
celková délka 130 mm

726680 130

Ploché kleště pro elektroniku celková délka 135 mm

727140 135

Špičaté kleště pro elektroniku s dlouhými čelistmi celková  
délka 145 mm

727160 145