



Čtyřhranný nástrčný nástroj, Typ hnací 4-hran: 1-1/2palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657700 1-1/2
GTIN	4018754034475
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kované; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

4-hranný nástrčný nástroj.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

Technický popis

Trvalé zatížení	100 Nm
Šířka b	20 mm
Výška v	14 mm
Nástrčná stopka	9×12 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozteč S	17,5 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Druh produktu	Čtyřhranný nástrčný nástroj