



Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem QuickRelease, Typ hnací 4hran: 1-1/4palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657590 1-1/4
GTIN	4018754139606
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kované; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Nástrčná ráčna přepínatelná s uvolňovačem. S kolébkovou páčkou pro přepínání.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

Technický popis

Výška v	14,5 mm
Šířka b	22 mm
Nástrčná stopka	9×12 mm
Trvalé zatížení	40 Nm
Počet břitů	22
Řada	725QR
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozteč S	17,5 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Přepínatelná ráčna	ano
Ráčna s vyhazovačem	ano
Druh produktu	Ráčna