



Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 12,5Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657300 12,5
GTIN	4018754096268
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. S **pevně zabudovanou ráčnou** – pouze pro utahování doprava.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 4% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Ukazatel	analogový
Hmotnost	340 g
Maximální utahovací moment	12,5 Nm
Upínací 4hran	1/4 palec
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	Utahování doprava
Rozsah utahovacích momentů	1,5 - 12,5 Nm
Rozsah utahovacích momentů	1 - 9 lbfft
Feedback	s vypínáním
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Norma	DIN EN ISO 6789
Měření	Krouticí moment
Celková délka L	174 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	124 mm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Řada	MANOSKOP® 755R/1
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne

Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Kalibrace DAkksMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkks a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových klíčů„ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm	654460 60
Zkoušečka kroutícího momentu pro momentové klíče„SmartCheck“ Maximální utahovací moment 10 Nm	654650 10