

PHOTONIC  
you will see**Kruhové světlo high-power se segmentovým ovládáním, Ø kruhového světla: 66mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492225 66
GTIN	2050002067424
Třída artiklu	49K

**Popis****Provedení:**

LED kruhové světlo s integrovaným ovladačem pro uživatelsky příjemnou obsluhu, není nutná samostatná řídicí jednotka. Ergonomické a intuitivní ovládání pro praváky i leváky. 2 nastavitelné pracovní vzdálenosti (45 – 130 mm a 80 – 300 mm). Homogenní osvětlení. Segmenty lze ovládat jednotlivě. Funkce paměti pro preferované nastavení. Možnost integrace do ESD prostředí.

**Výhoda:**

- **Lze nastavit několik pracovních vzdáleností**
- **Bez nutnosti externí řídicí jednotky**
- **Flexibilní a inteligentní segmentové ovládání**

**Rozsah dodávky:**

Včetně adaptéru Ø 66 mm na 58 mm, mezinárodního síťového napáječe (100 – 240 V) a klíče pro vnitřní šestihran.

**Zvláštní příslušenství:**

Difuzor, polarizační filtr, adaptér pro objektivy

**Technický popis**

Zdroj energie	Síťový provoz
Ø kruhového světla	66 mm
Výška kruhového světla	31 mm

Šířka kruhového světla	128 mm
Délka kruhového světla	107 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Osvětlovací jednotka pro měřicí techniku