

Garant**Sada přesných kleští na pojistné kroužky, 4dílná na vnitřní kroužky, Počet kleští: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	700137 4
GTIN	4045197553522
Třída artiklu	71A

Popis**Provedení:**

Rukojeti a kloub kované, hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované; zasazené a zalisované do korpusu kleští. Kleště černěné, hlava broušená, rukojeti potažené plastem.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Norma:

DIN 5256 D – für Innensicherungsringe.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks kleští na pojistné kroužky č. 719770 vel. J11; J21; J31; J41.

Použití kleští na pojistné kroužky: Vnitřní kroužek zalomený

Na vnitřní pojistné kroužky Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Ø hrotů: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

Celková délka: 130; 170; 210; 305 mm

Technický popis

Ø hrotů	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
Celková délka	130; 170; 210; 305 mm

Počet kleští	4
Na vnitřní pojistné kroužky Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek zalomený
Norma	DIN 5256 D
Druh produktu	Sicherungsringzange

Příslušenství

Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J11	719770 J11
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J21	719770 J21
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J41	719770 J41
Přesné kleště na pojistné kroužky Typ J31	719770 J31