



Momentový klíč základní přístroj, Maximální utahovací moment: 100Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657410 100
GTIN	4018754031627
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. **Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.**

Bez nástrčného nástroje (základní model); vhodné nástrčné nástroje viz č. 657582 – 657590.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	640 g
----------	-------

Maximální utahovací moment	100 Nm
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Rozsah utahovacích momentů	20 - 100 Nm
Rozsah utahovacích momentů	15 - 74 lbfft
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback	s vypínáním
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková délka L	318 mm
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	17,5 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	289 mm
Měření	Krouticí moment
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	306,5 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Řada	MANOSKOP® 755
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Nastavení Momentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkS Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrace DAkS a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-1/4 palec	657700 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657600 1-1/2
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-3/8 palec	657700 1-3/8
Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657590 1-3/8
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657600 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657590 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657600 1-3/8
Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400
Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657590 1-1/2
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4- hran 1-1/2 palec	657700 1-1/2