



Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 40Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657300 40
GTIN	2050001017222
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. S nástrčnou přepínatelnou ráčnou – utahování doleva přeštrčením nástrčných nástrojů.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 4% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	677 g
Upínací 4hran	3/8 palec
Ukazatel	analogový
Maximální utahovací moment	40 Nm
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Rozsah utahovacích momentů	4 - 40 Nm
Rozsah utahovacích momentů	4 - 30 lbfft
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	189,5 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Norma	DIN EN ISO 6789
Měření	Krouticí moment
Celková délka L	234,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	17,5 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	172 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická

Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Řada	MANOSKOP® 755
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkS Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Nastavení Momentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkS a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Nástrčná ráčna s přepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657590 1-3/8
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657600 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657590 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657600 1-1/2
Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm	654460 60
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657600 1-3/8
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-1/4 palec	657700 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657590 1-1/2

Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-3/8 palec	657700 1-3/8
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 1-1/2 palec	657700 1-1/2
Momentový klíč základní přístroj Maximální utahovací moment 40 Nm	657410 40