

**6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	626037 10
GTIN	4045197921208
Třída artiklu	62C

Popis**Provedení:**

Povrch niklovaný.

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.

Upozornění:

Různé úhlové šroubováky HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem e-shopu (č. 626039 a č. 626042).

Technický popis

Délka ramen	122×50 mm
6hran	10 mm
Povrch	niklovaný
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek 9	627255 9
---	----------