

Garant**Zalamovací momentový klíč se stupnicí, Maximální utahovací moment: 5Nm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657735 5 |
| GTIN | 4045197684806 |
| Třída artiklu | 61E |

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. **Díky zalomení spouštěcího mechanismu je neúmyslné přetažení velmi nepravděpodobné. Utahování doleva** přesunutím nástrčných nástrojů.

Měrné jednotky: Nm

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se zřetelně hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériové práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 6% z nastavené hodnoty.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789. Vhodné nástrčné nástroje č. 657582 – 657950.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ukazatel | analogová |
| Maximální utahovací moment | 5 Nm |
| Hmotnost | 290 g |

| | |
|--|---|
| Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % |
| Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj |
| Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,025 Nm |
| Rozsah utahovacích momentů | 1 - 5 Nm |
| Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂] | 18,3 mm |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný |
| Měření | Krouticí moment |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁] | 191,5 mm |
| Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí |
| Celková délka L | 222 mm |
| Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃] | 191,3 mm |
| Princip vypínání | mechanické spuštění dlouhé dráhy |
| Feedback | s vypínáním |
| Kalibrování | O1 |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Data lze protokolovat | ne |
| Měřicí technika | mechanická |
| Signalizace spuštění | optický |
| Signalizace spuštění | dotykový |
| Funkce zalomení | ano |
| Druh produktu | Momentový klíč |

Služby

020020 1000

| | |
|--|------------|
| Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm | |
| KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm | 020010 400 |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-1/2 palec | 657630 1-1/2 |
| Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-1/4 palec | 657630 1-1/4 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-3/8 palec | 657582 1-3/8 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/4 palec | 657582 1-1/4 |
| Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-3/8 palec | 657630 1-3/8 |
| Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/2 palec | 657582 1-1/2 |