

**6hranný úhlový klíč fosfátovaný, Šestihran: 24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	626038 24
GTIN	4045197921475
Třída artiklu	62C

Popis**Provedení:**

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou. Fosfátovaný povrch.

Upozornění:

Různé úhlové šroubováky HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem e-shopu (č. 626039 a č. 626042).

Technický popis

Povrch	manganově fosfátovaný
Délka ramen	248×114 mm
6hran	24 mm
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky